



Kaiser Repro-Beleuchtungseinrichtung RB 218N HF 5464



Lockern Sie vor Verstellen der Beleuchtungseinrichtung die jeweilige Befestigungsschraube (a) oder (b) und ziehen Sie sie anschließend wieder fest.



Lampenwechsel

Ziehen Sie vor dem Wechsel einer Leuchtstofflampe den Netzstecker!



Um Abweichungen in der Farbtemperatur zu vermeiden, sollten bei einem Lampenwechsel immer beide Leuchtstofflampen gewechselt werden.

Wichtige Hinweise

Bitte beachten Sie, dass die Leuchtstofflampen erst nach ca. 3 Minuten Betrieb die richtige Farbtemperatur erreichen.

Eine eventuelle Instandsetzung der Beleuchtungseinrichtung darf nur von Fachkräften durchgeführt werden.

Technische Daten

Leuchtstofflampen (2 Stück):

Leistung:	je 18 Watt
Farbtemperatur:	5400 Kelvin
Farbwiedergabeindex:	$R_a = 90-100$
mittlere Lebensdauer:	ca. 8000 Stunden
Ersatzlampe:	Art.-Nr. 5458

Betriebsspannung:	AC 220-240 V, 50 Hz
Hochfrequenzbetriebssystem:	40 kHz
Zuleitung:	ca. 2,50 m

Technische Änderungen vorbehalten.



KAISER[®]
FOTOTECHNIK

Kaiser Fototechnik GmbH & Co. KG
Im Krötenteich 2 · 74722 Buchen · Germany
Telefon (0 62 81) 4 07-0 · Telefax (0 62 81) 4 07-55
www.kaiser-fototechnik.de · info@kaiser-fototechnik.de

Kaiser RB 218N HF Copy Lighting Unit 5464



Before adjust the lighting unit, release the relevant locking screw (a) or (b). Tighten the screw after each adjustment.



Changing lamps

Pull out the mains plug before changing a fluorescent lamp.



Deviations in colour temperature can be avoided by exchanging both tubes at the same time.

Important instructions

Please note that it takes approx. 3 minutes before fluorescent lamps have reached correct colour temperature.

Any repairs necessary to the copy lighting unit must only be carried out by qualified persons.

Specifications

Fluorescent lamps (2 pieces):

Power:	18 Watt each
Colour temperature:	5400 Kelvin
Colour rendition index:	CRI = 90-100
Average life:	approx. 8000 hrs.
Replacement lamp:	code no. 5458

Operating voltage: AC 220-240 V, 50 Hz

Operating frequency: approx. 40 kHz

Cord: approx. 2.50 m (8 ft. 2 in.)

Right reserved to make technical modifications without notice.

KAISER[®]
FOTOTECHNIK

Kaiser Fototechnik GmbH & Co. KG
Im Krötenteich 2 · 74722 Buchen · Germany
Telefon (0 62 81) 4 07-0 · Telefax (0 62 81) 4 07-55
www.kaiser-fototechnik.de · info@kaiser-fototechnik.de